

El ADB es el primer alcoholímetro con Internet en el mundo. Siempre y cuando se esté conectado a una red WIFI, se puede cambiar el video publicitario y revisar el estado del dispositivo en cualquier momento y lugar donde se tenga acceso a Internet, así como la Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC, por sus siglas en inglés) de una persona.

Tiene una Tablet de alta definición con una pantalla de video que tiene una estabilidad de largo plazo, así que también es adecuada para uso publicitario en bares, restaurantes o cualquier lugar que se relacione con el alcohol. El dispositivo ADB cuenta con un Sensor Celda de Combustión electroquímico – es ideal para uso rudo y tiene una larga vida útil, para que muestre un resultado de BAC altamente preciso.



Beneficios

- El uso del alcoholímetro ADB es útil para reducir accidentes .
- Usar el alcoholímetro ADB es fácil y rápido para el automuestreo.


Modo de Empleo



1 Presionar el botón Play



2 Sacar la boquilla



3 Soplar 4 segundos



4 Se muestran los resultados



En cualquier lugar y en todo momento puede tener acceso vía internet para revisar información y videos publicitarios del dispositivo.

Especificaciones Técnicas

| | |
|----------------------------|--|
| Indicación del BAC | 0.000 a 5.000% |
| Tiempo de Calentamiento | 5 segundos - 5 minutos |
| Tiempo de Respuesta | Dentro de 10 segundos a 1.000 % |
| Tipo de Sensor | Sensor Celda de Combustible |
| Exactitud | +/- 5% @ 1.000% |
| Temperatura Operación | 0 - 40°C |
| Temperatura Almacenamiento | 0 - 50°C |
| Pantalla | 9 pulgadas 1024*600 pixeles de Tablet PC |
| Fuente de alimentación | AC 110-220, 50/60HZ DC 5V,3 SALIDA |
| Boquilla | Popote Convencional |
| Peso | 4.6 kg |
| Dimensiones (mm) | 375w*250h*93t mm |
| Entrada de Muestra | Disponible |
| Mecanismo de Monedas | No Disponible |
| Sistema de Candado | Disponible pero NO incluye candado |
| Almacenamiento Boquillas | 100 piezas aprox. |